



Sådan laver du relief med 3D liner

STEP BY STEP 023
Inspiration: 15080



Sådan laver du relief med 3D liner

3D lineren er ideel til at give overflader en mønstret struktur, som kan indgå i en patinerings teknik. Tegn direkte på overfladen med flaskens tegnespids, og lad tørre. Herefter er Plus Color hobbymaling rigtig god at gnide og gnubbe ovenpå med en skumstencil – en sjov og spændende teknik.

Relieffarven 3D liner påføres med flaskens tegnespids. Vælg selv, om der skal være hel eller delvis struktur på emnets overflade. Her er valgt hvid farve, som fremstår neutral, men alle farver i 3D liner vil have forskellig effekt i en patinerings sammenhæng. Lad tørre 8-10 timer.

Inden malingen tørrer, gnides der med en skumstencil (med let hånd og cirkulerende bevægelser) hen over overfladestrukturen lavet med 3D lineren. Herved gnides noget af malingen af. Fugt evt. skumstencilen lidt.

Mal med den dækkende Plus Color hobbymaling.

Afhængig af ønsket udtryk kan maling duppes ovenpå 3D-strukturen – her er fx brugt Art Metal maling i guld. Det vigtigste er, at når der patineres, skal alle farvelag være let transparente for den bedste virkning.

Sparehus, str.
10,1x10x5,4 cm,
krydsfiner, 1stk.
574720

3D Liner, hvid,
100ml
30381

Plus Color
hobbymaling, sky
blue, 60ml
39643

Hobbymaling
metallic, lys guld,
30 ml/ 1 fl.
30690

Skumstencil
pensler, diam.
13+20+25+35 mm,
4 stk./ 1 pk.
104090

Gold Line Pensler,
flade, nr. 2+8+12, B:
3+9+12 mm, 3 stk./
1 pk.
100267

STOF 2000

www.stof2000.dk